

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 10/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260905 10/11
GTIN	4045197798039
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	150 mm
Mărime coadă	10 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	10 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	STJCR/L 1010M11
Lungime cap L <sub>1</sub>	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500