

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/11 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260905 12/11
GTIN	4045197798046
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	STJCR/L 1212M11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea funcțională L ₄	12 mm
Mărime coadă	12 mm
Lungime cap L ₁	16 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500