

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 8/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261314 8/11
GTIN	4045197798060
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	SVACR/L 0808M11
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lungime cap L ₁	26 mm
Lățimea funcțională L ₄	8 mm
Lungimea totală L	150 mm
Mărime coadă	8 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200