

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 10/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261314 10/11
GTIN	4045197798077
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SVACR/L 1010M11
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Mărime coadă	10 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	10 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	26 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200