

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SVACR/L 1616M11
Lungime cap L ₁	26 mm
Mărime coadă	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lungimea totală L	150 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200