

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261314 16/16
GTIN	4045197798114
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Mărimea plăcuței	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 2
Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Lungimea totală L	150 mm
Mărime coadă	16 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	16 mm
Cod ISO Suport	SVACR/L 1616M16
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 2	269021 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500