

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 10/11 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	26 mm
Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Mărime coadă	10 mm
Lățimea funcțională L ₄	10 mm
Cod ISO Suport	SVACR/L 1010M11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Mărimea plăcuței	11 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200