

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Mărime coadă	12 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Cod ISO Suport	SVACR/L 1212M16
Lățimea funcțională L ₄	12 mm
Lungime cap L ₁	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 2
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500