

**BENNING****Multimetru, Denumirea producătorului: MM5-2****Date comandă**

Numărul de comandă	473300 MM5-2
GTIN	4045197801272
Clasa articolului	47A

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de plastic robustă cu afișaj LCD în format mare 3.1/2 inch, 4 inch sau 4.3/4 inch.

**Aplicație:**

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare. Domeniu de măsurare microampermetric pentru măsurarea curentului de ionizare, verificarea continuității circuitelor prin Summer și LED roșu pentru medii zgomotoase.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Livrare:**

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare. Senzor de temperatură cu sârmă, cadru de protecție din cauciuc cu suport magnetic.

**Descriere tehnică**

Rezistență	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Procedeu de măsurare	TRUE RMS (AC)
Capacitate	0,01 nF – 1 mF

Domeniu de afișare	6000
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 300 V
Calibrarea	I3
Calibrarea	I7
Frecvență	0,01 Hz – 50 kHz
Senzor de tensiune (fără contact)	da
Tensiune continuă CC	0,1 mV – 600 V
Verificarea diodelor	da
Tensiune alternativă CA	0,1 mV – 600 V
Curent continuu CC	0,1 μA – 10 A
Curent alternativ CA	1 mA – 10 A
Precizie de bază	0,5 %
Funcție de memorare	Pmin / Pmax
Funcție de memorare	HOLD
Verificare a continuității circuitelor	da
Temperatură	-40 - 400 °C
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Materialul carcasei	Plastic
Tip produs	Multimetru

## Servicii

Calibrare Senzor de temperatură cu / fără aparat de afișare Tip A	027520 A
Calibrare DAkkS Senzor de temperatură cu / fără aparat de afișare Tip A	027540 A
Calibrare DAkkS Multimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3
Calibrare Multimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3

---

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3

081561 LR3