

**BENNING****Dispozitiv de verificare a tensiunii DUSPOL®, Tip de dispozitiv: PROFIPOL+****Date comandă**

Numărul de comandă	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Clasa articolului	47A

**Descriere****Execuție:**

Cu blocare a mânerului de verificare, pentru manevrare cu o singură mână la prize și depozitare în siguranță. Afișarea tensiunii este funcțională chiar dacă bateriile sunt goale sau au fost scoase.

**Funcționare:**

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor).

**Standard:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Descriere tehnică**

Verificarea polarității	LED
Verificare a continuității circuitelor	acustic / LED
Afișaj	LED
Interval de afișare CA	12 - 690 V

Verificarea fazelor	LED
Detector fără contact al ruperii cablurilor	da
Categorie de supratensiune	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Interval de afișare CC	12 - 690 V
Clasă de protecție IP	IP 54
Calibrarea	I1
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081551 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Dispozitiv de verificare a tensiunii

## Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027120 S
Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027160 S

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------