



Riglă gradată de precizie inoxidabilă, gradații gravate cu laser, Lungime: 3000mm



Date comandă

Numărul de comandă	461400 3000
GTIN	2050001951441
Clasa articolului	46R

Descriere

Execuție:

Din oțel inoxidabil special pentru arc de ceas, cu muchii de măsurare rectificată. Versiune lată. Ambele laturi sunt gradate în mm. Lizibilitate foarte bună datorită suprafeței mate și gradației contrastante și precisă.

Gradație gravată adânc cu rază laser. **Gradație trasată cu înaltă precizie.** Suprafață mățuită. Deosebit de robuste și de rezistente la uzură. **Verificate individual și marcate cu număr de identificare.**

Descriere tehnică

Eroare de toleranță	0,3 mm
Secțiune transversală grosime	1 mm
Secțiune transversală lățime	30 mm
Lungime	3000 mm
Calibrarea	F10
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Tip produs	Riglă

Servicii

CalibrareRiglă gradată din oțel Lungime maximă 3000/2 mm	026200 3000/2
--	---------------

