

## PRYOR

Set de cifre pentru poanson, 10 buc. Dotstress 0 – 9, Înălțimea scrisului: 3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085425 3
GTIN	5022044018297
Clasa articolului	08W

### Descriere

#### Execuție:

**Poanson Dotstress low stress de marcat punctat prin lovire manuală** cu o gravare radială, astfel suprafața materialului este supusă unei sarcini mai mici la imprimare.

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

**Scris normal;** adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.

**Poanson de precizie ultraperformant,** nichelat chimic, durabilitate maximă.

#### Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de ex. Cod 085411 Ref. 3/1.  
Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de ex. Cod 085431 Ref. 3/A.

#### Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

### Descriere tehnică

Grosimea cozii	6,35
Lungimea totală	63,5 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

---

## Accesorii

Suport poanson Tip GRIP	085475 GRIP
-------------------------	-------------