

PRYOR

Set de cifre pentru poanson, 10 buc. Dotstress 0 – 9, Înălțimea scrisului: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă	085425 6
GTIN	5022044018310
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Poanson Dotstress low stress de marcat punctat prin lovire manuală cu o gravare radială, astfel suprafața materialului este supusă unei sarcini mai mici la imprimare.

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

Scris normal; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.

Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm².**

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de ex. Cod 085411 Ref. 3/1.
Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de ex. Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

Descriere tehnică

Grosimea cozii	12,7
Lungimea totală	89 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Suport poanson Tip GRIP	085475 GRIP
-------------------------	-------------