

PRYOR**Set de litere pentru poanson, 26 buc. Dotstress A – Z, Înălțimea scrisului: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085442 6
GTIN	5022044018266
Clasa articolului	08W

Descriere**Execuție:**

Poanson Dotstress Lowstress de marcat punctat prin lovire manuală cu o gravare radială, astfel suprafața materialului este supusă unei sarcini mai mici la imprimare.

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

Scris normal; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.

Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm²**.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de ex. Cod 085411 Ref. 3/1.
Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de ex. Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

Descriere tehnică

Grosimea cozii	9,5
----------------	-----

Lungimea totală	70 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Suport poanson Tip GRIP	085475 GRIP
-------------------------	-------------