



Bolțuri de prindere forma C Oțel aplatizat, Ø D: 20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	370042 20
GTIN	2050001878335
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Oțel călit și rectificat.

Aplicație:

Poziționarea pieselor cu dimensiuni potrivite.

Toleranțele la distanțele între găuri pot fi înlăturate.

Ø exterior d_{n6} : 20 mm

Lungime 1: 25 mm

Lungimea gulerului L_2 : 20 mm

Filet M: M5

Descriere tehnică

Lungime 1	25 mm
Filet M	M5
Ø exterior D	20 mm
Lungimea gulerului L_2	20 mm
Ø exterior d_{n6}	20 mm
Tip produs	Sistem de prindere pentru dispozitive

