

Garant**Cuțit de strunjit, dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255795 32/12
GTIN	4045197799111
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	34 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RN.. 1207..
Bridă	259035 3
Mărime coadă	32 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Cod ISO Suport	CRSNR/L 3225P12
Portplăcuță	259031 43
șurub pentru portplăcuță	259025 2
Lungimea totală L	170 mm
Portplăcuță pentru gheară	259041 1
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 43	259031 43
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Unitate cu gheară Tip 3	259035 3
Portplăcuță gheară Tip 1	259041 1
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	259025 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500