

Garant**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255798 25/12
GTIN	4045197799142
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	12 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 2
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	12,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RN.. 1207..
Cod ISO Suport	CRDNN 2525M12
Lungimea totală L a suporturilor neutre	150 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	34 mm
Bridă	259035 3
Portplăcuță	259031 43
Mărime coadă	25 mm
Portplăcuță pentru gheară	259041 1
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	259025 2
Portplăcuță gheară Tip 1	259041 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Unitate cu gheară Tip 3	259035 3
Portplăcuță Tip 43	259031 43
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500