

Garant**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 32/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	RN.. 1207..
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	12,5 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 2
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	34 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	170 mm
Portplăcuță	259031 43
Mărime coadă	32 mm
Bridă	259035 3
Cod ISO Suport	CRDNN 3225P12
Portplăcuță pentru gheară	259041 1
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	259025 2
Portplăcuță Tip 43	259031 43
Unitate cu gheară Tip 3	259035 3
Portplăcuță gheară Tip 1	259041 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500