



Elemente de strângere deplasabile lung, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	370091 1
GTIN	4020772004644
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Forță de strângere 30 resp. 49 kN cu moment de strângere la cca. 100 Nm.
- Element de strângere forjat din oțel de îmbunătățire aliat, galvanizat negru.
- Reglabil continuu pe înălțime și lungime.
- Înălțime constructivă redusă.

Livrare:

- Element de bază și element portant.
- Piuliță DIN 508 cu șurub de strângere din clasa de rezistență 12.9.

Accesorii opționale:

Elemente de presiune Cod 370095.

Descriere tehnică

Lățime canal T	14 mm
Șurub de strângere G	M12
Deschidere SW	8 mm
cu element de înălțare	nu

Înălțime de strângere h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Forța de strângere	30 kN
Șurub de fixare G ₁	M16
L	135 mm
Interval de reglaj V	13 - 110 mm
Tip	764CC
Tip produs	Element de strângere deplasabil

Accesorii

Element de înălțarelung Pentru tip 1/2	370093 1/2
Element de presare, oțel inoxidabil Tip DG	370095 DG
Element de presare, oțel inoxidabil Tip DR	370095 DR