



## Elemente de strângere deplasabile lung, Tip: 3



### Date comandă

Numărul de comandă	370091 3
GTIN	4020772004668
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

- Forță de strângere 30 resp. 49 kN cu moment de strângere la cca. 100 Nm.
- Element de strângere forjat din oțel de îmbunătățire aliat, galvanizat negru.
- Reglabil continuu pe înălțime și lungime.
- Înălțime constructivă redusă.

#### Livrare:

- Element de bază și element portant.
- Piuliță DIN 508 cu șurub de strângere din clasa de rezistență 12.9.

#### Accesorii opționale:

Elemente de presiune Cod 370096.

### Descriere tehnică

Lățime canal T	18 mm
Șurub de strângere G	M16
Deschidere SW	10 mm
cu element de înălțare	nu

Înălțime de strângere h-H	5 - 80 mm
B	60 mm
B <sub>1</sub>	20 mm
A	42 mm
A <sub>1</sub>	105 mm
Forța de strângere	43 kN
Șurub de fixare G <sub>1</sub>	M20
L	155 mm
Interval de reglaj V	16 - 134 mm
Tip	764CC
Tip produs	Element de strângere deplasabil

## Accesorii

Element de înălțarelung Pentru tip 3	370093 3
Element de presare, oțel inoxidabil Tip DR	370096 DR
Element de presare, oțel inoxidabil Tip DG	370096 DG