

**Bolțuri de prindere forma B Oțel superior, Ø D: 10 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370045 10
GTIN	2050001881274
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

Oțel superior rectificat și colsterizat®.

Aplicație:

Poate fi utilizat ca talpă sau opritor călit pentru dispozitive.

Poziționarea pieselor cu dimensiuni potrivite.

Ø exterior d_{n6} : 7 mm

Lungime 1: 7 mm

Lungimea gulerului L_2 : 10 mm

Filet M: M 3

Descriere tehnică

Lungime 1	7 mm
Filet M	M 3
Ø exterior D	10 mm
Lungimea gulerului L_2	10 mm
Ø exterior d_{n6}	7 mm

