



Aparat de măsurare a temperaturii și umidității, Tip: 605I



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 474184 605I |
| GTIN | 4029547022524 |
| Clasa articolului | 47B |

Descriere

Execuție:

Aparate de măsurare compacte și optimizate pentru smartphone. Toate datele măsurate sunt transmise direct la aplicația gratuită Smart Probes cerințe de sistem: iOS 8.3 resp. Android 4.3 sau mai noi / Bluetooth 4.0) și pot fi citite și protocoate cu un terminal mobil și apoi trimise direct prin e-mail.

- **Afișarea simultană a până la 6 Smart Probes.**
- **Citire fără cablu a valorilor măsurate pe aparatul dumneavoastră mobil.**
- **Modificările valorilor măsurate pot fi reprezentate ca și grafic sau tabel.**
- **Protocoalele datelor măsurate pot fi completate cu fotografii.**

Termohigrometru cu operare prin smartphone. Măsurarea umidității și temperaturii aerului în încăperi și canale. Calcularea automată a punctului de condensare și temperatura termometrului umed. Înclinabil 0°, 45°, 90°.

Livrare:

Inclusiv 4 baterii Cod 081561 LR3 și certificat de etalonare.

Notă:

Alte Smart Probes (termometru, termometru cu clești, aparat de măsurare a presiunii diferențiale și manometru pentru presiuni înalte) disponibile la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--|---|
| Domeniu de măsurare temperatură | -20 - 60 °C |
| Domeniu de măsurare umiditate relativă | 0 - 100 % |
| Greutate | 86 g |
| Lungime | 220 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Înălțime | 24 mm |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081561 LR3 |
| Număr de baterii incluse | 4 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Tip produs | Aparat de măsurare a temperaturii și umidității |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|