



Aparat de măsurare a temperaturii și debitului, Tip: 410I



Date comandă

Numărul de comandă	474186 410I
GTIN	4029547014277
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Aparate de măsurare compacte și optimizate pentru smartphone. Toate datele măsurate sunt transmise direct la aplicația gratuită Smart Probes cerințe de sistem: iOS 8.3 resp. Android 4.3 sau mai noi / Bluetooth 4.0) și pot fi citite și protocoale cu un terminal mobil și apoi trimise direct prin e-mail.

- **Afișarea simultană a până la 6 Smart Probes.**
- **Citire fără cablu a valorilor măsurate pe aparatul dumneavoastră mobil.**
- **Modificările valorilor măsurate pot fi reprezentate ca și grafic sau tabel.**
- **Protocoalele datelor măsurate pot fi completate cu fotografii.**

Termo-anemometru cu operare prin smartphone. Reprezentarea debitului volumetric al mai multor evacuări pentru reglarea instalațiilor. Stabilire simplă a parametrilor evacuării (dimensiuni și geometrie).

Livrare:

Inclusiv 4 baterii Cod 081561 LR3 și certificat de etalonare.

Notă:

Alte Smart Probes (termometru, termometru cu clești, aparat de măsurare a presiunii diferențiale și manometru pentru presiuni înalte) disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Lungime	154 mm
Lățime	43 mm
Înălțime	21 mm
Domeniu de măsurare temperatură	-20 - 60 °C
Domeniu de măsurare a vitezei aerului	0,4 - 30 m/s
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Număr de baterii incluse	4
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Aparat de măsurare a temperaturii și debitului

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------