



Știft declanșator plan, filet exterior, Filet M: M8



Date comandă

Numărul de comandă	370055 M8
GTIN	2050001875532
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Lungime 1	13 mm
Ø exterior D ₁	7,2 mm
Lungimea gulerului L ₂	8 mm
Filet M	M8

Ø exterior D	13 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	10 kN
Tip produs	Știft declanșator