



## Știft declanșator plan, filet exterior, Filet M: M12



### Date comandă

Numărul de comandă	370055 M12
GTIN	2050001879455
Clasa articolului	37K

### Descriere

#### Execuție:

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

Cu filet exterior.

#### Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

#### Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

### Descriere tehnică

Ø exterior D <sub>1</sub>	10,5 mm
Lungime l	18 mm
Ø exterior D	20 mm
Filet M	M12

Lungimea gulerului L <sub>2</sub>	12 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	25 kN
Tip produs	Știft declanșator