



Știft declanșator plan, filet exterior, Filet M: M16



Date comandă

Numărul de comandă	370055 M16
GTIN	2050001874696
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Ø exterior D	30 mm
Filet M	M16
Ø exterior D ₁	20 mm
Lungimea gulerului L ₂	16 mm

Lungime 1	27 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	90 kN
Tip produs	Știft declanșator