



Știft declanșator plan, filet exterior, Filet M: M20



Date comandă

Numărul de comandă	370055 M20
GTIN	2050001874832
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Filet M	M20
Lungime 1	35 mm
Ø exterior D ₁	34,5 mm
Ø exterior D	50 mm

Lungimea gulerului L ₂	20 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	165 kN
Tip produs	Știft declanșator