



## Picior de stativ, Tip: K1,7



### Date comandă

Numărul de comandă	442120 K1,7
GTIN	7290005394843
Clasa articolului	46G

### Descriere

#### Execuție:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic și comutator. Forța magnetică acționează asupra părții inferioare prismatice și plate, precum și asupra părții late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafețele plate și cilindrice. Cleme cu mâner moale special pentru fixarea pe suprafețe plane și rotunde. Diverse fileturi interioare pentru prinderea diferitelor brațe articulate.

#### Adaptat pentru:

Brațe articulate Cod 442110 și 442114.

### Descriere tehnică

Racord filetat	M6 / M8 / 1/4 inch / 3/8 inch
Amplasare racord filetat	divers
Execuție	Clemă 1,7 inch
Deschiderea	45 mm
Tip produs	Picior magnetic

## Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Braț articulată 3-D Tip 290	442114 290
Braț articulată 3-D Tip 290	442110 290
Braț articulată 3-D Tip 240	442110 240
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Braț articulată 3-D Tip 240	442114 240
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H