

**Știft declanșator striat, filet exterior, Filet M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	370056 M10
GTIN	2050001881557
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Ø exterior D ₁	10,5 mm
Lungimea gulerului L ₂	10 mm
Lungime 1	18 mm
Filet M	M10

Ø exterior D	20 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	25 kN
Tip produs	Știft declanșator