

**Știft declanșator striat, filet exterior, Filet M: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	370056 M12
GTIN	2050001879738
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Lungime 1	18 mm
Ø exterior D	20 mm
Ø exterior D ₁	10,5 mm
Lungimea gulerului L ₂	12 mm

Filet M	M12
Capacitate maximă de încărcare (statică)	25 kN
Tip produs	Știft declanșator