

**Știft declanșator striat, filet exterior, Filet M: M20****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 370056 M20 |
| GTIN | 2050001886170 |
| Clasa articolului | 37K |

Descriere**Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Lungimea gulerului L ₂ | 20 mm |
| Ø exterior D ₁ | 34,5 mm |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Filet M | M20 |

| | |
|--|-------------------|
| Lungime 1 | 35 mm |
| Capacitate maximă de încărcare (statică) | 165 kN |
| Tip produs | Știft declanșator |