

**Știft declanșator striat, filet exterior, Filet M: M8****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 370057 M8     |
| GTIN               | 2050001878755 |
| Clasa articolului  | 37K           |

**Descriere****Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din carbură.

Cu filet exterior.

**Aplicație:**

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

**Notă:**

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

**Descriere tehnică**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Lungime 1                 | 13 mm  |
| Ø exterior D              | 13 mm  |
| Filet M                   | M8     |
| Ø exterior D <sub>1</sub> | 7,2 mm |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Lungimea gulerului L <sub>2</sub>        | 8 mm              |
| Capacitate maximă de încărcare (statică) | 10 kN             |
| Tip produs                               | Știft declanșator |