



Știft declanșator plan, filet interior, Filet M: M5



Date comandă

Numărul de comandă	370058 M5
GTIN	2050001877079
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

Cu filet interior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Lungime 1	25 mm
Filet M	M5
Ø exterior D ₁	20 mm
Ø exterior D	28 mm

Lungimea gulerului L ₂	6,3 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	90 kN
Tip produs	Știft declanșator