

**Știft declanșator striat, filet interior, Filet M: M3****Date comandă**

Numărul de comandă	370059 M3
GTIN	2050001882394
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

Cu filet interior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Ø exterior D	12 mm
Filet M	M3
Lungimea gulerului L ₂	3,5 mm
Lungime 1	11 mm

Ø exterior D ₁	7,2 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	10 kN
Tip produs	Știft declanșator