


Garant**Set de cale plan-paralele, Lungime: 125mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 366702 125 |
| GTIN | 4045197799265 |
| Clasa articolului | 31Z |

Descriere**Execuție:**

GARANT – **Execuție de precizie.** Toleranță la ajustare $\leq 0,004$ mm, toleranță la lățime / înălțime $\leq 0,007$ mm, planeitate și unghiularitate extrem de exacte. Documentele se depozitează într-un suport special din plastic. Duritate: 60 HRC.

Perechi rectificată de precizie.**Aplicație:**

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafețe paralele în menghine sau dispozitive.

Conținut:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Notă:

Ref. 125 – 200: Increment 1 mm; toate dimensiunile disponibile, în afară de cea de 9 mm.

Pentru suport de piese de schimb, vezi lista de piese de schimb. În ordine crescătoare, increment 1 mm (fără 9 mm), altminteri toate dimensiunile sunt disponibile.

Descriere tehnică

| | |
|---------|--------|
| Lungime | 125 mm |
|---------|--------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Număr de baghete | 24 pereche |
| Descrierea formei | paralel |
| Descrierea formei | neted |
| Descrierea formei | dreptunghiular |
| Tip produs | Cale plan-paralele |

Accesorii

| | |
|---|----------------|
| Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 12X40 mm | 366711 12X40 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 12X35 mm | 366711 12X35 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 12X20 mm | 366711 12X20 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 10X23 mm | 366711 10X23 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 12X25 mm | 366711 12X25 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 14X37 mm | 366711 14X37 |
| Coloană din material plastic pentru cale plan-paralele Tip 125-200 | 366701 125-200 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 14X22 mm | 366711 14X22 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 14X32 mm | 366711 14X32 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 10X33 mm | 366711 10X33 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 8X16 mm | 366711 8X16 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125 Lățime x înălțime 8X11 mm | 366711 8X11 |
| | 366711 8X36 |

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 8X36 mm

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 14X42 mm

366711 14X42

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 10X38 mm

366711 10X38

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 14X27 mm

366711 14X27

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 10X18 mm

366711 10X18

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 10X13 mm

366711 10X13

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 8X31 mm

366711 8X31

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 12X15 mm

366711 12X15

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 14X17 mm

366711 14X17

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 8X26 mm

366711 8X26

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 8X21 mm

366711 8X21

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 12X30 mm

366711 12X30

Set de cale plan-paralele pentru 366702 / 6704 Ref. 125
Lățime x înălțime 10X28 mm

366711 10X28