

**Cârlig de fixare cu guler M8, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	370070 2
GTIN	2050001882677
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

Cu șurub înecat.

Complet din oțel de îmbunătățire brunat.

Aplicație:

Înșurubare directă într-un cadru cu găuri, chiar și fără comprimare.

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.

Adaptat pentru:

Element de înălțare Cod 370077.

Descriere tehnică

Filet M	M8
Lungime 1	25 mm
F _{max.}	7,3 kN
Tip	2

Înălțime H ₂	14 mm
h ₁	35 - 45 mm
Momentul maxim	20 Nm
Tip produs	Cârlig de tensionare