

**Cârlig de fixare cu guler M8, Tip: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	370070 3
GTIN	2050001878472
Clasa articolului	37K

Descriere**Execuție:**

Cu șurub înecat.

Complet din oțel de îmbunătățire brunat.

Aplicație:

Înșurubare directă într-un cadru cu găuri, chiar și fără comprimare.

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.

Adaptat pentru:

Element de înălțare Cod 370077.

Descriere tehnică

Tip	3
F _{max.}	6,7 kN
h ₁	35 - 45 mm
Lungime 1	30 mm

Momentul maxim	20 Nm
Înălțime H ₂	14 mm
Filet M	M8
Tip produs	Cârlig de tensionare