

**Cârlig de fixare cu guler M8, Tip: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	370070 4
GTIN	2050001887719
Clasa articolului	37K

**Descriere****Execuție:**

Cu șurub înecat.

Complet din oțel de îmbunătățire brunat.

**Aplicație:**

Înșurubare directă într-un cadru cu găuri, chiar și fără comprimare.

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.

**Adaptat pentru:**

Element de înălțare Cod 370077.

**Descriere tehnică**

Lungime 1	20 mm
$h_1$	45 - 55 mm
Tip	4
Momentul maxim	20 Nm

$F_{\max.}$	7,9 kN
Înălțime $H_2$	14 mm
Filet M	M8
Tip produs	Cârlig de tensionare