

bimos

**Scaun rotativ de birou pentru sarcini mari, material textil****Date comandă**

Numărul de comandă

965383

GTIN

4016849591179

Clasa articolului

96B

**Descriere****Execuție:**

Scaun rotativ de birou foarte robust și sigur cu picior în formă de stea, întărit, foarte mare, din aluminiu (Ø 740 mm), arc sub presiune cu strat de acoperire din oțel, mecanismul scaunului într-un design consolidat.

Spătarul se poate regla continuu și individual pentru înălțime și înclinare. Șezut și spătar cu formă ergonomică. Mâner de transport și manipulat din oțel.

Are și brațe de sprijin. Distanța dintre brațe 570 mm, reglabilă pe lățime.

Tapițerie foarte puternică cu spumă 25%, foarte robustă și rezistentă la uzură.

Acoperit cu material textil

**Standard:****DIN 68877****Livrare:**

Include 1 set glisoare și 1 set de role.

Capacitate portantă scaun: 160 kg

Interval de reglare pe înălțime cu role: 490 - 640 mm

Culoarea materialului scaunului: negru

**Descriere tehnică**

Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Capacitate portantă	160 kg
Culoarea materialului scaunului	negru
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	160 kg
Ø piciorului în formă de stea	740 mm
Interval de reglare pe înălțime cu dispozitiv de alunecare pe podea	450 - 600 mm
Interval de reglare pe înălțime cu role	490 - 640 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

## Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea (1 set = 5 buc.)	963188
Role (1 set = 5 buc.)	963187