

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/19mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	170 mm
Portplăcuță	259031 38
Lungime cap L ₁	40 mm
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Set de arcuri	259044 7
Cod ISO Suport	PSSNR/L 3232P19
Pârghie cu articulație	259015 13
Set de știfturi elastice	259047 5
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 13
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1906..
Mărime coadă	32 mm
Mărimea plăcuței	19 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 13	259018 13
Portplăcuță Tip 38	259031 38
Pârgă cu articulație Tip 13	259015 13
Set de arcuri 10 bucăți Tip 7	259044 7
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500