

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251113 32/19
GTIN	4045197801135
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	PSSNR/L 3232P19
Portplăcuță	259031 38
Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Lungimea totală L	170 mm
Set de arcuri	259044 7
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	40 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 13
Pârghie cu articulație	259015 13
Mărime coadă	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1906..
Mărimea plăcuței	19 mm
Set de știfturi elastice	259047 5
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 7	259044 7
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 13	259018 13
Pârgă cu articulație Tip 13	259015 13
Portplăcuță Tip 38	259031 38
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500