

**Cârlig de fixare cu guler M12, Tip: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	370071 3
GTIN	2050001877635
Clasa articolului	37K

**Descriere****Execuție:**

Complet din oțel de îmbunătățire brunat.

**Aplicație:**

Înșurubare directă într-un cadru cu găuri, chiar și fără comprimare.

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spațiu.

**Adaptat pentru:**

Element de înălțare Cod 370078.

**Descriere tehnică**

$h_1$	50 - 65 mm
Lungime 1	60 mm
$F_{max.}$	11,7 kN
Filet M	M12
Tip	3

Momentul maxim	45 Nm
Înălțime H <sub>2</sub>	29 mm
Tip produs	Cârlig de tensionare