



## Menghină rabatabilă fără mâner, Tip: 30R



### Date comandă

Numărul de comandă	370085 30R
GTIN	2050001883094
Clasa articolului	37K

### Descriere

#### Execuție:

- Menghină rabatabilă „One Touch” cu cursă de prindere axială (H1/H2) deasupra mișcării pârghiei (stânga / dreapta).
- Corp din oțel de îmbunătățire brunat.
- Forță de strângere uniformă exercitată asupra componentei.
- Puține proeminențe datorită mânerului detașabil.

#### Aplicație:

- Pentru strângerea și deschiderea rapidă a componentelor individuale.
- Pentru lucrări ușoare de așchiere.

#### Notă:

Mânerul cu șurub cu limitarea momentului de torsiune se livrează la cerere.

Forță de strângere maximă: 800 N

Forță manuală max. mâner: 150 N

### Descriere tehnică

Înălțime H	57,5 mm
------------	---------

Filet M	M6
Dimensiune E	18 mm
B <sub>1</sub>	14 mm
L <sub>2</sub>	15 mm
L <sub>1</sub>	32 mm
Tip	30R
Înălțime de strângere H <sub>1</sub> min.	31,4 mm
Înălțime de strângere H <sub>1</sub> max.	32,6 mm
Forță de strângere maximă	800 N
Forță manuală max. mâner	150 N
B	30 mm
L <sub>3</sub>	25 mm
Filet M <sub>1</sub>	M4
Tip produs	Sistem de prindere pentru dispozitive