



Menghină rabatabilă fără mâner, Tip: 30L



Date comandă

Numărul de comandă

370085 30L

GTIN

2050001884350

Clasa articolului

37K

Descriere

Execuție:

- Menghină rabatabilă „One Touch” cu cursă de prindere axială (H1/H2) deasupra mișcării pârghiei (stânga / dreapta).
- Corp din oțel de îmbunătățire brunat.
- Forță de strângere uniformă exercitată asupra componentei.
- Puține proeminențe datorită mânerului detașabil.

Aplicație:

- Pentru strângerea și deschiderea rapidă a componentelor individuale.
- Pentru lucrări ușoare de așchiere.

Notă:

Mânerul cu șurub cu limitarea momentului de torsiune se livrează la cerere.

Forță de strângere maximă: 800 N

Forță manuală max. mâner: 150 N

Descriere tehnică

Dimensiune E

18 mm

Înălțime H	57,5 mm
Tip	30L
Filet M	M6
L ₁	32 mm
L ₂	15 mm
B ₁	14 mm
Înălțime de strângere H ₁ min.	31,4 mm
Înălțime de strângere H ₁ max.	32,6 mm
Forță de strângere maximă	800 N
Forță manuală max. mâner	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
Filet M ₁	M4
Tip produs	Sistem de prindere pentru dispozitive