



Menghină rabatabilă cu mâner, Tip: 40R



Date comandă

Numărul de comandă	370086 40R
GTIN	2050001877352
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

- Menghină rabatabilă „One Touch” cu cursă de prindere axială (H1/H2) deasupra mișcării pârghiei (stânga / dreapta).
- Corp din oțel de îmbunătățire brunat.
- Forță de strângere uniformă exercitată asupra componentei.
- Puține proeminențe datorită mânerului detașabil.

Aplicație:

- Pentru prinderea și deschiderea rapidă a componentelor individuale.
- Pentru lucrări ușoare de așchiere.

Notă:

Mânerul cu șurub cu limitarea momentului de torsiune se livrează la cerere.

Forță de strângere maximă: 1200 N

Forță manuală max. mâner: 200 N

Descriere tehnică

L ₁	40 mm
L ₂	20 mm
B ₁	16 mm

Înălțime H	78,1 mm
Dimensiune E	25 mm
Tip	40R
Filet M	M8
Înălțime de strângere H ₁ min.	44,1 mm
Înălțime de strângere H ₁ max.	45,9 mm
Forță de strângere maximă	1200 N
Forță manuală max. mâner	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
Filet M ₁	M6
Tip produs	Sistem de prindere pentru dispozitive