



Dispozitiv de lubrifiere cu aer comprimat, mobil, Recomandat pentru capacitatea recipientului: 15/18kg



Date comandă

Numărul de comandă	084000 15/18
GTIN	8429765410794
Clasa articolului	08H

Descriere

Execuție:

Dispozitiv mobil de lubrifiere cu aer comprimat cu cărucior pentru transportul economic și sigur de vaseline de lungă durată. Capacitate mare de transport datorită raportului de transmisie de 1 : 55, precum și racordului de aspirație și furtunurilor de siguranță pentru lubrifianți cu diametru mare. Recomandat pentru uleiuri și grăsimi până la clasa de consistență 2, și lubrifianți bio (lubrifianți universali).

Livrare:

Capac de monitorizare a lubrifiantului, capac din oțel de protecție împotriva prafului, pistol de ungere de mare presiune și furtun de 4m.

Notă:

Dispozitivul de lubrifiere este cu auto-lubrifiere și nu necesită niciun dispozitiv suplimentar de lubrifiere cu conductă. Se recomandă folosirea unui reductor de presiune cu separator de apă.

Descriere tehnică

Ø interior recipient	255 - 282 mm
Presiune necesară a aerului	3 - 10 bar

Presiune maximă de ungere	400 bar
Capacitate maximă de pompare	600 g/min
Recomandat pentru capacitatea recipientului	15 / 18 kg
Tip produs	Dispozitiv de ungere