

**Aparat de localizare, Tip: GMS120****Date comandă**

Numărul de comandă	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Clasa articolului	46T

Descriere**Execuție:**

Localizare sigură chiar și a obiectelor poziționate până la o adâncime de 120 mm. Trei moduri de detectare (lucrări uscate în construcții, metal, mod pentru cablurile aflate sub tensiune) pentru diverse aplicații. Detectare sigură a obiectelor prin semnal optic și acustic. Afișarea centrului obiectului cu precizie punctuală. Centrul obiectului dorit poate fi marcat simplu prin deschiderea marcajului. Afișaj mare, iluminat. Suprafață Softgrip pentru manipulare confortabilă.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Materiale detectabile: metale feroase, metale neferoase, substructuri din lemn, cabluri aflate sub tensiune.

Livrare:

Baterie Cod 081551 6LR61, curea de mână, geantă de protecție.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	120 mm
---------------------	--------

Adâncime de captare oțel	120 mm
Adâncime de captare cupru	80 mm
Adâncime de captare cabluri electrice	50 mm
Adâncime de captare lemn	38 mm
Greutate	270 g
Lungime	200 mm
Lățime	85 mm
Înălțime	32 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 6LR61
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Aparat de localizare