


**Aparat de localizare, Tip: DTECT120****Date comandă**

Numărul de comandă	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Clasa articolului	46T

**Descriere****Execuție:**

Localizare sigură chiar și a obiectelor poziționate până la o adâncime de 120 mm. Trei moduri de detectare (lucrări uscate în construcții, metal, mod pentru cablurile aflate sub tensiune) pentru diverse aplicații. Detectare sigură a obiectelor prin semnal optic și acustic. Măsurarea punctuală permite localizarea chiar și pe cele mai mici suprafețe. Indicații optice pentru localizarea precisă a centrului obiectului.

**Aplicație:**

Materiale detectabile: metale feroase, metale neferoase, substructuri din lemn, cabluri aflate sub tensiune. Material suplimentar detectabil: țevi din plastic umplute cu apă.

**Livrare:**

Acumulator Li-Ion, încărcător rapid, L-Boxx

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	120 mm
Adâncime de captare oțel	120 mm
Adâncime de captare cupru	120 mm

Adâncime de captare cabluri electrice	60 mm
Adâncime de captare lemn	38 mm
Precizia	±10 mm
Greutate	490 g
Lungime	206 mm
Lățime	92 mm
Înălțime	85 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 6LR61
Alimentare cu energie	Cu baterii
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Aparat de localizare