



Aparat de măsurare a distanței cu laser, Tip: GLM40



Date comandă

Numărul de comandă	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Clasa articolului	46T

Descriere

Execuție:

Telemetru cu laser cu carcasă robustă, rezistentă la șocuri, cu protecție împotriva stropirii cu apă și a prafului. Display iluminat pe trei rânduri, pentru lizibilitate optimă. Laser de clasa 2 conform IEC 825-1.

Execuție text publicitar:

Telemetru cu laser cu carcasă robustă, rezistentă la șocuri, cu protecție împotriva stropirii cu apă și a prafului. Display iluminat pe trei rânduri, pentru lizibilitate optimă. Laser de clasa 2 conform IEC 825-1. Filet stativ 1/4 inch. Senzorul integrat pentru înclinății 360° arată înclinăția unui obiect prin așezarea directă a carcasei și permite măsurarea indirectă a înălțimii. Obținerea imaginilor digitale cu vedere de sus, importarea și prelucrarea imaginilor existente cu vedere de sus, exportarea rezultatelor, precum și dimensionarea simplă a șantierului. Transfer de date prin Bluetooth®.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv geantă de protecție. Inclusiv baterii Cod 081551 LR3.

Accesorii opționale:

Stand de măsurare Cod 468558

Descriere tehnică

Alimentare cu energie electrică	081551 LR3
Măsurare indirectă (Pitagora)	da
Adunare / scădere	da
Durata de viață a bateriilor (măsurători)	5000
Calcularea suprafeței și volumului	da
Înălțime	24 mm
Lățime	41 mm
Apelarea ultimei măsurători	da
Rază de acțiune	40 m
Clasă de protecție IP	IP 54
Precizie de măsurare	±1,5 mm
Lungime	105 mm
Greutate	100 g
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081551 LR3
Serie	GLM40
Alimentare cu energie	Cu baterii
Clasă laser conform IEC 825-1	2
Tip produs	Aparat de măsurare a distanței

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Stativ Foto Tip	468558