

3M Scotch-Brite™

Rolă material abraziv de șlefuit CF-PRO, 100 mm × 10 m, Structură material abraziv: 280**Date comandă**

Numărul de comandă	556089 280
GTIN	4064035074142
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.

Material abraziv de înaltă performanță cu **distribuire extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un **comportament agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără îmbâcsire și o **suprafață finisată mai uniform**.

Avantaj:

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

Aplicație:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe șlefuitoare cu vibrații. **Mediu / semifin:** Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdărilor ușoare, a decolorărilor; pentru reșlefuirea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea și curățarea înainte de lăcuire.

Descriere tehnică

Execuție	A Very Fine
Structură material abraziv	280
Culoarea	roșu
Denumire 3M	CF-PRO
Grad de finețe	semifin
Comparație granulație	280 - 360
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățimea rolelor	100 mm
Lungimea rolei	10 m
Caracteristici nume produs	100 mm × 10 m
Tip produs	Rolă material abraziv de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		

Lăcuit	recomandat
Uni	recomandat
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

Accesorii

Bloc manual	556020
Mandrină	556030